



- 1 Form**
- DK** mit Dreikant
 - VK** mit Vierkant
 - SCH** mit Schlitz
 - SK** mit Knebel
 - SCK** mit Knebel, abschließbar (Schließung einheitlich)
 - SC** mit Schlüssel (Schließung einheitlich)

2

Riegelabstand A			d	
7,5	13,5	19,5	Form DK / VK / SCH	Form SK / SCK / SC
			20	22

Ausführung

3

- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- Gehäusebund verchromt —
- Gehäusebund kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- Knebelgriff
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Schlüssel
Neusilber mit Kunststoffgriff
- Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Schutzart IP65
Form DK / VK / SCH / SK
- Erläuterungen zu Schutzart IP → Seite 2153
- RoHS

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1266
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1268

Auf Anfrage

- Schließung unterschiedlich

Hinweis

Verriegelungen GN 115.1 verfügen über kleinere Baumaße als Standard-Verriegelungen GN 115 und sind so bestmöglich für Anwendungen mit eingeschränktem Bauraum oder Anforderungen an eine dezente Optik abgestimmt.

Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekrümmte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 7,5 / 13,5 und 19,5 mm abdecken.

Die abschließbaren Verriegelungen (Form SCK und SC) werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Die Verriegelungen GN 115.1 werden bis auf die Form SC mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1196 ff.

Bestellbeispiel (Gehäusebund verchromt)	1	Form
GN 115.1-VK-13,5	2	Riegelabstand A

Bestellbeispiel (Gehäusebund schwarz)	1	Form
GN 115.1-SC-7,5-SW	2	Riegelabstand A
	3	Oberfläche