



1

2

$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$ min.
14	M 5	7	34	25
23	M 6	14	60	17
23	M 8	14	60	22
26	M 8	16	70	25
26	M 10	16	70	25
30	M 10	16	65	26
30	M 12	16	65	26
35	M 12	22	85	25
35	M 16	22	85	25

**Ausführung**

- Kunststoff**, Phenolharz (PF)
- Einsatztemperatur bis 110 °C
  - schwarz, glänzend

RoHS

Bei Verwendung von Aufsteckgriffen GN 201 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen nicht zu kurz ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

**Technische Informationen**  
Kunststoff-Eigenschaften

Seite  
QVX

Bestellbeispiel

GN 201-30-M10

1	$d_1$
2	$d_2$