



1

2

$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$
12	M 4	9	40	8
15	M 5	11	50	7
18	M 6	13	64	8
21	M 6	15	72	10
21	M 8	15	72	10
25	M 8	17	90	10
26	M 10	20	100	12
33	M 12	25	124	14

### Ausführung

#### Griff

- Kunststoff, Phenolharz (PF)  
 • Einsatztemperatur bis 110 °C  
 • schwarz, glänzend

#### Gewindezapfen

Stahl  
 verzinkt, blau passiviert

RoHS

Konusgriffe GN 203 eignen sich für Anwendungsfälle mit geringer Beanspruchung. Für anspruchsvollere Anwendungen sind Feste Zylindergriffe GN 539 vorzuziehen.

#### Hinweise

GN 539 Feste Zylindergriffe

Seite

QVX

#### Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 203-15-M5

1  $d_1$ 2  $d_2$ 