



4 Form

- L Verriegeln durch Links-drehung
- R Verriegeln durch Rechts-drehung

2

3

d ₁	d ₂ H8		d ₃	l ₁ ≈	l ₂	l ₃	l ₄
35	B 8	B 10	18	15	7	7	3
65	B 12	-	23	20	10	7	5
80	B 16	-	27	24	12	9	6

Ausführung

- Stahl
- gesintert
- schwarz dampfoxydiert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

1

SM

Hinweis

- siehe auch...
- Türverriegelungen GN 118 (komplette Bausätze) → Seite 1244

Bestellbeispiel

GN218-SM-35-B10-L

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Form

