



**4 Form**  
A ohne Zubehör

1 s		2 Länge l		3 n		h <sub>1</sub>	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß		für Schraube		
30	30	30	30	6	M 6	2,5	-
30	30	60	60	6	M 6	3,5	-
40	40	40	40	8	M 8	5	-
40	40	80	80	8	M 8	5	-
80	74	80	76	8	M 8	8	40

**Ausführung**

Zink-Druckguss

lackiert, weißaluminium

RoHS



ZW

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte und quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

Hinweise	Seite
GN 30i Winkel (mit Zubehör)	222
GN 10i Aluprofile (Profiltyp leicht)	208
GN 10i Aluprofile (Profiltyp schwer)	209
GN 11i Aluprofile (mit teilweise geschlossenen Nuten)	211

**Technische Informationen**

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele	223
--	-----

**Zubehör**

GN 50i Nutensteine	212
--------------------	-----

Bestellbeispiel

**GN 30i-40 408-A-ZW**

1	s
2	Länge l
3	n
4	Form
5	Oberfläche