





Elektrische Eigenschaften		
Ausgangsfunktion	Schließer (NO)	
Schaltausgang	PNP	
Versorgungsspannung	10 - 30 V DC	
Dauerstrom $I_a$	$\leq 100$ mA	
Anschlussart Stecker (S)	3-poliger Stecker M8x1, mit Rändelverschraubung, mit PUR-Kabel 0,3 m	
Schaltfrequenz	1000 Hz	
Stromaufnahme	$\leq 8$ mA	
Spannungsabfall	$\leq 2$ V	
Schutzklasse	III	
Ansprechempfindlichkeit	3 mT	
Überfahrweg	10 mm	
Hysterese	$< 0,8$ mT	
Reproduzierbarkeit	$\leq 0,1$ mT	
Schock- und Schwingfestigkeit	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm	
EMV	nach EN 60947-5-2	
Schaltzustands-LED	Ja	
Verpolungsschutz	Ja	
Kurzschlusschutz	Ja	
Zulassungen, Konformitäten CE-Kennzeichnung UL	 	

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

