



1 2 3

Stahl									
d ₁	d ₂	Länge l						b	h
20	M 4	6	10	-	-	-	-	9,5	11
25	M 5	10	16	-	-	-	-	11	13
32	M 5	10	16	20	-	-	-	13	15
32	M 6	10	16	20	25	30	40	13	15
32	M 8	16	20	25	40	45	-	13	15
40	M 5	10	16	20	-	-	-	15,5	17
40	M 6	16	20	25	30	40	-	15,5	17
40	M 8	16	25	40	-	-	-	15,5	17
40	M 10	20	30	40	-	-	-	15,5	17
48	M 8	16	25	-	-	-	-	19	19
56	M 10	20	30	-	-	-	-	21	23

1 2 3

Edelstahl									
d ₁	d ₂	Länge l						b	h
20	M 4	6	10	-	-	-	-	9,5	11
25	M 5	10	16	25	-	-	-	11	13
32	M 6	10	16	20	25	30	40	13	15
32	M 8	16	20	25	30	40	-	13	15
40	M 8	16	25	40	-	-	-	15,5	17
48	M 8	16	25	-	-	-	-	19	19
56	M 10	20	30	-	-	-	-	21	23

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Schraube
- Stahl
- verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

4

Hinweis

siehe auch...

- Flügelschrauben GN 531.1 (mit vorstehender Nabe) → Seite 617
- Flügelschrauben GN 633 → Seite 608
- Edelstahl-Flügelschrauben GN 433 → Seite 620
- Edelstahl-Flügelschrauben GN 431 → Seite 621

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

GN 531-32-M6-20

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

GN 531-32-M6-30-NI

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Länge l
- 4 Werkstoff

- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

