



1

2

3

d ₁	d ₂	Länge l		d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	t min.
50	M 10	20	50	23	27	84	62	17

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 130 °C
 - schwarz, matt
- Farbe der Abdeckkappe (glänzend):
orange, RAL 2004
- Buchse
Messing
- Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Auf Anfrage

- Abdeckkappe in schwarzer Farbe

Hinweis

Sterngriffe / Sterngriffschrauben GN 5332 werden eingesetzt, wenn die Einbauverhältnisse eine verlängerte Nabe erfordern.

Bestellbeispiel (Buchse)

1 d₁
2 d₂
GN 5332-50-M10

Bestellbeispiel (Schraube)

1 d₁
2 d₂
3 Länge l
GN 5332-50-M10-50