



4 Form

E mit Abdeckkappe
(Gewinde-Sackloch)

5 Verliersicherung

P mit Kunststoff-Kugelschraube

d ₁	d ₂	Länge l				d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r	t
25	M 5	10	16	20	25	13	19	8	2,75	20	10
32	M 6	16	20	25	30	15	23	10	2,75	21	12
40	M 8	20	25	30	40	17	27	12	2,75	21,5	18
50	M 10	20	25	30	40	19	32	14	2,75	22,5	20
63	M 12	30	40	50	-	22	37	16	2,75	24	26

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- verstärkt, schlagfest
- temperaturbeständig bis 60 °C
- schwarz, matt
- Buchse
Messing
- Schraube
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Ringöse / Kugelschraube
Thermoplast (Polyacetal POM)
- Schlüsselring
Edelstahl nichtrostend, brüniert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Auf Anfrage

- Kunststoff-Kugelschrauben in anderen Längen

Hinweis

Sterngriffe GN 5337.13 können über die Kugelschraube an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden **montiert** (mit Kunststoff-Kugelschraube) geliefert.

siehe auch...

- *Sterngriffe GN 6336.13* → Seite 551
- *Sterngriffschrauben GN 5337.2* → Seite 560
- *Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel (Buchse)

GN 5337.13-40-M8-E-P

- 1 d₁
- 2 d₂
- 4 Form
- 5 Verliersicherung

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 5337.13-50-M10-30-P

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Länge l
- 5 Verliersicherung