



<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	<b>3</b> Länge l											d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈	
25	M 4	-	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	19	8
25	M 5	M 6	10	16	20	25	30	40	-	-	-	-	-	13	8	19	8
32	M 6	-	16	20	25	30	40	-	-	-	-	-	-	15	10	23	10
32	M 8	-	16	20	30	40	50	-	-	-	-	-	-	15	10	23	10
40	M 6	-	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	27	12
40	M 8	-	16	20	25	30	35	40	45	50	55	70	-	17	13	27	12
40	M 10	-	20	25	30	40	50	-	-	-	-	-	-	17	13	27	12
50	M 8	-	16	20	25	30	40	50	-	-	-	-	-	19	15	32	14
50	M 10	M 12	20	30	40	50	60	-	-	-	-	-	-	19	15	32	14
63	M 10	M 12	20	30	40	50	60	-	-	-	-	-	-	22	19	37	16
74	M 12	-	30	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	26	17	43,5	22
74	M 14	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	17	43,5	22
74	M 16	-	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	26	17	43,5	22
84	M 12	M 16	30	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	28	22	44	21
95	M 16	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	19	46	21

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polypropylen PP)  
- verstärkt, schlagfest  
- temperaturbeständig bis 90 °C  
- schwarz, matt
- Schraube  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

**Hinweis**

siehe auch...

- Sterngriffschrauben GN 5337.7 (Schraube Edelstahl) → Seite 563
- Sterngriffschrauben GN 5337.4 (Schraube Edelstahl) → Seite 565
- Softline-Sterngriffschrauben GN 5337.6 → Seite 567
- Sterngriffschrauben GN 5337.2 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

**Auf Anfrage**

- Abdeckkappen in anderen Farben (Standardfarbe: schwarz)

<b>Bestellbeispiel</b>	<b>1</b> d <sub>1</sub>
<b>GN 5337.2-50-M10-20</b>	<b>2</b> d <sub>2</sub>
	<b>3</b> Länge l

