



1		2		2					
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H9	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub> min.		
Nennmaß	Istmaß	Gewinde	Bohrung						
32	31	M 5	-	15	24	11,5	10	-	
32	31	M 6	-	15	24	11,5	12	-	
40	39,5	M 6	B 6	17	26,5	12,5	12	14	
40	39,5	M 8	-	17	26,5	12,5	13	-	
50	50	M 8	B 8	20	33	16	20	20	
50	50	M 10	-	20	33	16	18	-	
60	61	M 10	B 10	23	39	18,5	20	25	
60	61	M 12	-	23	39	18,5	20	-	
70	70	M 12	-	24	42	20,5	20	-	
70	70	M 14	-	24	42	20,5	20	-	

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polypropylen PP)  
- verstärkt, schlagfest  
- temperaturbeständig bis 90° C  
- schwarz, RAL 9005, matt ● **SW**

- Buchse  
Messing

- Farbe der Abdeckkappe:  
schwarz, RAL 9005, matt ● -  
orange, RAL 2004, matt ● **DOR**  
grau, RAL 7035, matt ● **DGR**  
gelb, RAL 1021, matt ● **DGB**  
blau, RAL 5024, matt ● **DBL**  
rot, RAL 3000, matt ● **DRT**  
grün, RAL 6017, matt ● **DGN**

- ISO-Passungen → Seite 2151
- Querbohrungen GN 110 → Seite 2080
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

**Hinweis**

Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

siehe auch...

- Zustellräder GN 735 → Seite 280
- Rändelgriffe GN 7336 → Seite 626
- Rändelgriffe GN 4534 (Softline) → Seite 624
- Kordelgriffe GN 534 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Abdeckkappe schwarz)

**GN 534-40-M8-SW**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> )
3	Farbe Griffkörper

Bestellbeispiel (Abdeckkappe farbig)

**GN 534-50-M10-SW-DRT**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> )
3	Farbe Griffkörper
4	Farbe Abdeckkappe