



d ₁		d ₂	Länge l	t
G 1	-	42	16	11
G 2	M 60 x 2	70	26	18

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Dichtung
 - Gummi NBR (Perbunan®)
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Bestellbeispiel

GN 548.2-G1

1 d₁