



2 3 4

d ₁	d ₂	Länge l ≈												d ₃	h ₁	h ₂
		Werkstoff ST										Werkstoff SK				
25	M 5	10	15	20	25	30	-	-	10	15	20	25	-	12	16	8
25	M 6	10	16	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	12	16	8
32	M 6	10	16	20	25	30	-	-	10	16	20	25	30	14	20	10
32	M 8	20	25	30	40	50	60	-	-	-	-	-	-	14	20	10
40	M 8	20	25	30	40	50	60	-	20	25	30	40	-	18	25	13
40	M 10	20	25	30	45	50	55	60	-	-	-	-	-	18	25	13
50	M 10	20	25	30	45	50	55	60	20	25	30	45	55	22	32	17
50	M 12	30	40	50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	22	32	17
63	M 12	30	40	50	60	-	-	-	30	40	50	-	-	26	40	21

Ausführung

- Griff
Thermoplast (Polyamid PA)
schlagfest, schwarz matt
Schraube
Edelstahl, nichtrostend
M5...M10: 1.4567
M12: 1.4305
- Griff
Duroplast (PF)
schwarz glänzend
Schraube
Edelstahl, nichtrostend A2
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

- Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L.
siehe auch...
 - Sterngriffschrauben GN 6336.10 (mit MS- / KU-Druckzapfen) → Seite 548
 - Sterngriffschrauben GN 6336.12 (mit beweglichem Druckstück) → Seite 549
 - Sterngriffschrauben GN 6336.13 (mit Verliersicherung) → Seite 551
 - Sterngriffschrauben GN 6336.5 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel	1	Werkstoff
	2	d ₁
	3	d ₂
GN 6336.5-ST-63-M12-60	4	Länge l

