



| d₁ | d₂ | Länge l | | | | d₃ | b | h₁ | h₂ |
|----------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 32 | M 4 | 10 | 16 | - | - | 12 | 6 | 16,5 | 3,5 |
| 32 | M 5 | 10 | 16 | 20 | - | 12 | 6 | 16,5 | 3,5 |
| 32 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 12 | 6 | 16,5 | 3,5 |
| 40 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13,5 | 6,5 | 21 | 4,5 |

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Schraube
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Flügelschrauben GN 633* → Seite 608
- *Flügelschrauben GN 531* → Seite 615
- *Flügelschrauben GN 531.1* → Seite 617

Bestellbeispiel

GN 639-40-M8-20

| | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Länge l |