



$l_1 = 28$



**4 Form**  
C mit Befestigungsset

$l_1 = 40$



<b>1</b> $l_1$	<b>2</b> $n_1$	<b>3</b> $n_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_2$	$l_3$	$m_1$	$m_2$	$m_3$	$m_4$	$SW_1$	$SW_2$	Rastermaß
28	10	10	M 8	M 8	-	28	38	14,5	14,5	3,5	13	5	5	40 / 45
40	10	10	M 8	M 8	10	42,5	42,5	22,5	22,5	-	-	5	5	45

**Ausführung**

**Gehäuse**

Aluminium  
lackiert, weißaluminium

**5** **6**

**AW**

**Befestigungsset**

Schrauben / Hammerkopfmuttern  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert

**SZ**

**Nutadapter** bei  $l_1 = 28$

Kunststoff

**Führungszapfen** bei  $l_1 = 40$

Kunststoff

RoHS

Drehwinkel GN 41b verbinden zwei sich kreuzende Aluprofile in einem beliebigen Winkel. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Je nach Montagesituation des Drehwinkels müssen die Führungsstege herausgebrochen bzw. die Führungszapfen weggelassen werden.

**Hinweise**

**GN 10b** Aluprofile (Profiltyp leicht)

**Seite**

**GN 10b** Aluprofile (Profiltyp schwer)

234  
235

**Bestellbeispiel**

<b>1</b>	$l_1$
<b>2</b>	$n_1$
<b>3</b>	$n_2$
<b>4</b>	Form
<b>5</b>	Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)
<b>6</b>	Werkstoff / Oberfläche (Befestigungsset)

**GN 41b-40 10 10-C-AWSZ**