



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l				d ₃	d ₄	h ₁	h ₂ ≈
25	M 5	10	16	20	25	13	8	19	8
32	M 6	16	20	25	30	15	10	23	10
40	M 8	20	25	30	40	17	13	27	12
50	M 10	20	30	40	45	19	15	32	14
63	M 12	30	40	50	-	22	19	37	16
74	M 12	30	50	-	-	26	17	43,5	22
84	M 16	30	50	70	-	28	17	44	21

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- verstärkt, schlagfest
- temperaturbeständig bis 90 °C
- schwarz, matt

- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

• RoHS

Auf Anfrage

- Abdeckkappen in anderen Farben
(Standardfarbe: schwarz)

Hinweis

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben GN 5337.2 (Schraube Stahl)* → Seite 560
- *Sterngriffschrauben GN 5337.4 (Schraube Edelstahl)* → Seite 565
- *Softline-Sterngriffschrauben GN 5337.6* → Seite 567
- *Sterngriffe GN 5337.7 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel

GN 5337.7-40-M8-25

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l