









V	8		
d ₁ g6	h h9	d₂ n6	Länge I
6	2,5	4	6,5
6	4,5	4	8,5
6	5	4	6
10	4,5	6	8,5
10	8	6	8
16	5	8	10
16	13	8	10
20	6	10	12
20	12	10	12
25	8	12	14
25	20	12	14
25	30	12	14
30	25	16	20
30	40	16	20
30	50	16	20
30	65	16	20

20

20

Ausführung

- Stahl gehärtet
- ISO-Passungen → Seite 2151

13

32

RoHS

40

40

Hinweis

Auflagebolzen GN 6321.1 sind auch als Füße und Anschläge verwendbar. siehe auch...

20

20

• Auflagebolzen DIN 6321 → Seite 1116

Bestellbeispiel		d ₁
GN 6321.1-25-8	2	h