



1	2	3					d ₂	h ₁	h ₂ ≈
l ₁	d ₁	l ₂							
45	M 6	20	-	-	-	-	10	9	34
63	M 6	20	-	-	-	-	10	12	44
63	M 8	25	30	35	40	50	13	12,5	42
78	M 8	25	30	35	40	50	13	15	52
78	M 10	35	50	55	60	65	16	16	50
92	M 10	35	50	55	60	65	16	16	60

Ausführung

- Griffkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
- Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

4

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzen bei Rohr-Klemmverbindern und Verfahrslittten die Innensechskantschrauben DIN 912.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrslittten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Bestellbeispiel

GN911-63-M8-30-SR

1	l ₁
2	d ₁
3	l ₂
4	Farbe