



- Form**
- SG** mit Sterngriff
 - SK** mit Knebel
 - ST** mit T-Griff
 - RG** mit Rändelgriff GN 7336
 - KG** mit Knebel
 - HG** mit Hebel
 - LG** mit L-Griff (nur in SW)

Riegelabstand A

										d			h	
										Form SG, RG, KG, HG	Form SK, ST, LG	Form SG, RG, KG, HG		Form SK, ST, LG
4	8	13	16	20	24	28	32	36	40	45	28	32	4	6
6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	50	28	32	4	6

Ausführung

- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- Gehäusebund verchromt
- Gehäusebund kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- Bedienelemente
- Form SG, SK, ST, RG, KG, HG
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Form LG
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Abdeckkappe (Form RG, KG, HG, LG)
Kunststoff (Polyamid PA)
hellgrau, matt
- sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Schutzart IP65
- IP-Schutzarten → Seite QVX
- RoHS

Hinweis

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1196 ff.
- Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Steckschlüssel) → Seite 1202
- Verriegelungen GN 115 (abschließbar) → Seite 1203
- Türverriegelungen GN 115 (Edelstahl) → Seite 1206 ff.

Bestellbeispiel (Gehäusebund verchromt)	1	Form
GN 115-SG-20	2	Riegelabstand A

Bestellbeispiel (Gehäusebund schwarz)	1	Form
GN 115-HG-32-SW	2	Riegelabstand A
	3	Oberfläche