



elesa
Original design MFH

¹ d ₁	² Länge l Nennmaß	Istmaß	³ d ₂ Bohrung	d ₃	h
9	30	29,5	B 3,5	12	27
10	40	39,5	B 3,5	15	33,5

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

• Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

• Farbe

- schwarz, RAL 9005, matt

- orange, RAL 2004, matt

- grau, RAL 7035, matt

- rot, RAL 3000, matt

- weiß, RAL 9002, matt

● SW

● OR

● GR

● RT

○ WS

RoHS

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

Hinweise

GN 224.1 Fingergriffe (Stahl)

GN 224.5 Fingergriffe (Edelstahl)

Technische Informationen

Festigkeitswerte

Kunststoff-Eigenschaften

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel

¹ ² ³ ⁴
GN 224.3-10-40-B3,5-SW

1 d₁

2 Länge l

3 d₂

4 Farbe