



## 2 Bohrungskennzeichen

**B** ohne Nabennut

**K** mit Nabennut DIN 6885-1 P9

**V** mit Vierkant DIN 79

<b>1</b> $d_1$	<b>3</b> $d_2$ Bohrung H7 Vierkant H11	$d_3$	$d_4$	$h_1$	$h_2$	$h_3 \approx$	Länge $l \approx$
25	8	6	16	14	5	35	45
32	10	8	20	18	6,5	48	62
40	12	10	30	22	8,5	77	95
52	16	14	40	28	11	96	136

## Ausführung

### Nabe / Schaft

Stahl  
brüniert

### Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)  
schwarz, glänzend

RoHS

### Hinweise

**GN 750** Schaltnaben (Stahl)

### Seite

QVX

### Technische Informationen

Passfedernuten DIN 6885-1

QVX

Vierkante DIN 79

QVX

ISO-Passungen

QVX

### Bestellbeispiel

**GN 223-32-B10**

<b>1</b>	$d_1$
<b>2</b>	Bohrungskennzeichen
<b>3</b>	$d_2$