




4 Form

C mit Befestigungsset und Abdeckkappe

1 s		2 Länge l		3 n		d	h ₁	h ₂ ≈	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß						
30	30	30	30	6		M 6	2,5	2	-
30	30	60	60	6		M 6	3,5	2	-
40	40	40	40	8		M 8	5	2	-
40	40	80	80	8		M 8	5	2	-
80	74	80	76	8		M 8	8	7	40

Ausführung

Winkel

Zink-Druckguss
lackiert, weißaluminium **ZW**

Schrauben / Nutensteine

Stahl
verzinkt, blau passiviert **SZ**

Abdeckkappe

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz **● S**

RoHS

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden. Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung.

Hinweise	Seite
GN 30i Winkel (ohne Zubehör)	221
GN 10i Aluprofile (Profiltyp leicht)	208
GN 10i Aluprofile (Profiltyp schwer)	209
GN 11i Aluprofile (mit teilweise geschlossenen Nuten)	211

Technische Informationen

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele	223
--	-----

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	Hauptkatalog Seite 2158
--------------------------	-------------------------

Bestellbeispiel

1 s
2 Länge l
3 n
4 Form
5 Oberfläche (Winkel)
6 Werkstoff (Befestigungsset)
7 Farbe (Abdeckkappe)

GN30i-80 80 8-C-ZW SZ S