


x = geschliffen

Anwendungsbeispiel



3 Form

- B** Druckfläche plan
- K** Druckfläche gewölbt
- R** Druckfläche geriffelt

1

2

h Form B: ±0,01 Form K / R: ±0,1	d₁	d₂ Form B / R	Länge l	sw	e Eckenmaß
10	M 8	17	10	17	19,4
10	M 10	19	12	19	21,9
10	M 12	22	14	22	25,2
15	M 10	19	12	19	21,9
15	M 12	22	14	22	25,2
15	M 16	30	19	30	34,2
20	M 16	30	19	30	34,2

Ausführung

- Stahl
 - einsatzgehärtet
 - brüniert
- RoHS

Hinweis

Positionierelemente GN 409.1 mit Gewindezapfen werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

siehe auch...

- Aufnahme- / Auflagebolzen DIN 6321 → Seite 1116
- Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 → Seite 1112

Bestellbeispiel

GN 409.1-15-M10-B

1	h
2	d₁
3	Form

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

