


x = geschliffen

Anwendungsbeispiel

Pendelelement
GN 709.1



Positionierelement
GN 409.1



3 Form

- B** Druckfläche plan
- K** Druckfläche gewölbt
- R** Druckfläche geriffelt

1

2

h Form B: ±0,01 Form K / R: ±0,1	d₁	d₂ Form B / R	t min.	SW	e Eckenmaß
15	M 8	17	6	17	19,4
20	M 10	19	10	19	21,9
20	M 12	22	10	22	25,2
25	M 8	17	12	17	19,4
25	M 12	22	15	22	25,2
30	M 10	19	15	19	21,9
30	M 12	22	18	22	25,2
30	M 16	30	20	30	33
40	M 10	19	15	19	21,9
40	M 12	22	18	22	25,2
50	M 12	22	18	22	25,2
50	M 16	30	24	30	33

Ausführung

- Stahl
 - gehärtet
 - brüniert
- RoHS

Hinweis

Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Bestellbeispiel

GN 409.2-25-M8-R

1	h
2	d₁
3	Form