



1.1
1.2
1.3
1.4

d ₁	Länge l							d ₂	d ₃	h	r	t min.
	32	45	55*	64	88*	-	-					
6	32	45	55*	64	88*	-	-	M 3	9	26	7	6
8	55*	64	88*	96	100	120*	128	M 4	12	35	10	8
10	88*	100	120*	180*	200	235*	-	M 5	15	43	12	12
12	125	160	200	250	-	-	-	M 6	-	51	14	12
16	160	200	250	300	-	-	-	M 6	-	59	18	12

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

Griff

- Stahl
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- verchromt
- brüniert

- SW
- CR
- BT

Auflagescheiben

Zink-Druckguss, vernickelt

RoHS

Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d₁ = 6, 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung vorzuziehen.

Hinweise	Seite
GN 425 Bügelgriffe (Aluminium / Edelstahl)	QVX
GN 425.1 Bügelgriffe (Stahl, abgewinkelt)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
---------------------------	-----

Zubehör

GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite)	QVX
--	-----

2.1
2.2
2.3
2.4

Bestellbeispiel

GN 425-10-120-CR

1	d ₁
2	Länge l
3	Oberfläche

