



3.1

3.2

3.3

3.4

1

2

a ^{-0,3 -0,5}	d	e ^{-0,5}	h	k ^{-0,5}	für T-Nuten DIN 650
8	M 6	13	10	6	8
10	M 8	15	12	6	10
12	M 10	18	14	7	12
14	M 12	22	16	8	14
16	M 14	25	18	9	16
18	M 16	28	20	10	18

3.5

3.6

Ausführung

- **Edelstahl** **NI**
 - nichtrostend, 1.4404 (mit Gewinde)
 - nichtrostend, 1.4301 (ohne Gewinde)
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

3

Hinweis

Edelstahl-Muttern für T-Nuten DIN 508 sind auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.

3.7

3.8

Bestellbeispiel (mit Gewinde)

DIN 508-14-M12-NI

- 1 a
- 2 d
- 3 Werkstoff

Bestellbeispiel (ohne Gewinde)

DIN 508-18-NI

- 1 a
- 2 Werkstoff

3.9

