



3 Form

- A mit Markierungspfeil
- B neutral, ohne Markierung oder Skala
- S mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

4 Kennziffer

- 1 mit Gewindestift
- 2 mit Spannzange

1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d ₁	d ₂ H8 Bohrung		d ₃ Zange	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Länge l	t	
22	B 5	-	-	16	14	M 4	27,5	22	16	4,3	8	12,5	-	
27	B 6	-	Z 6	20	18	M 4	33,5	26	20	4,3	9	14	14	
34	B 6	B 8	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4,2	10	15	17	
42	B 8	B 10	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	

Ausführung

Knopf

Aluminium
eloxiert, schwarz

Skalening

- Kunststoff, schwarz
- aufgepreßt
- Markierungspfeil bei Form A weiß, lasergraviert
- Skala bei Form S weiß, lasergraviert

Deckel

Kunststoff, hellgrau

Spannzange / Sechskantmutter

Messing

Gewindestift DIN 916

Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide

RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen, (siehe auch Bestellschema)

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.2 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes „Einstellen“ der Ausführung mit Skala oder Pfeil.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.

Hinweise

GN 726.1 Drehknöpfe (Aluminium)

GN 723.4 Drehknöpfe (Aluminium)

Seite

QVX

QVX

Technische Informationen

Bestellschema Skalierungen

ISO-Passungen

QVX

QVX

Zubehör

GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln)

QVX

Bestellbeispiel

GN 726.2-27-Z6-S-2

1 d₁

2 d₂ (d₃)

3 Form

4 Kennziffer