



4 Form

- A mit Reflektor
- B ohne Reflektor

2

3

d_1 Schaufföffnung	d_2 H11 Bohrungs-Ø	d_3	b min.	l_1	l_2
9	17	18	5	7	3
12	20	21	6	7	3
17	26	28	6	7	3
20	30	32	7	8	4
25	35	38	8	9	4
28	40	43	9	10	4
32	45	47	9	11	5

Ausführung

- Gehäuse
Kunststoff
glasklares Polycarbonat (PC)
- hohe mechanische Festigkeit
- temperaturbeständig bis 100 °C
- nicht lösungsmittelbeständig
- nicht alkoholbeständig
- O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)
- Reflektor
Aluminium
- weiß lackiert
- mit roter Ölstandsmarke
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 2158
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

1

Hinweis

NO

Zur Montage der Ölschaugläser GN 542 ist **kein Gewinde** erforderlich. Die Schauöffnung ist zurückgesetzt, dadurch die Sichtfläche geschützt.

Montagehinweis:

Ölschauglas von Hand andrücken, dann, eventuell mit Hilfe einer Zwischenlage z. B. Holz, vollends mit dem Hammer einschlagen. Die Bohrung sollte mit einer 45°-Senkung versehen, der O-Ring leicht eingefettet sein.

siehe auch...

- Ölschaugläser GN 537 (ohne Gewinde) → Seite 1560

Bestellbeispiel

GN 542-NO-17-26-A

- 1** Werkstoff
- 2** d_1
- 3** d_2
- 4** Form