



5 Form

A ohne Schrauben

1 $s_1$	2 $s_2$	3 $n$	4 $d_1$		$d_2$ für Schraube	$h_1$	$h_2$	$m_1$	$m_2$	Rastermaß
30	60	8	M 10	M 12	M 8 / S 8	12	3,2	30	-	30
40	80	10	M 10	M 12	M 12 / S 12	16	8	40	-	40
45	90	10	M 12	M 14	M 12 / S 12	16	8	45	-	45
80	80	10	M 12	M 16	M 12 / S 12	16	8	40	40	40
90*	90	10	M 16	M 20	M 12 / S 12	16	8	45	45	45

\* nur passend für GN 10b Profiltyp L

Ausführung

Zink-Druckguss

schwarz

RoHS



ZS

Transport- und Fußplatten GN 80b verbinden Anbauteile wie z. B. Stellfüße oder Rollen mit Aluprofilen.

Die Montage erfolgt stirnseitig über die Profilbohrungen mittels entsprechend eingebrachten Gewindebohrungen oder durch gewindefurchende Schrauben.

Hinweise	Seite
GN 10b Aluprofile (Profiltyp leicht)	234
GN 10b Aluprofile (Profiltyp schwer)	235
Technische Informationen	
Montagehinweise / Profilmontage	261
Zubehör	
GN 21b Zentralschrauben	242

Bestellbeispiel

1	$s_1$
2	$s_2$
3	$n$
4	$d_1$
5	Form
6	Werkstoff / Farbe

**GN 80b-4590 10 M12-A-ZS**

**Montagehinweise / Profilbearbeitung**

