



Anbaubeispiele



3 Form

E für eine Druckschraube
Z für zwei Druckschrauben

für Kraftspanner Größe	1 b -0,2	2 d ₁	d ₂ ^{HB} _{h6}	d ₃	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅
20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	13	37	7,5	22	17	15	31,5	17
32	42	M 10	9	M 6	12	12	54,5	17	48,5	10	30	25	17,5	45,9	23
40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	20	61	13,5	37	30	23,5	53	30
50	62	M 12	13	M 10	16	16	73,5	20	83,5	13,5	44	47	27	63,5	40

Ausführung

- Stahl C45 chemisch vernickelt
- Zylinderschrauben DIN 912, Zentrierbuchsen Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS



Hinweis

Die Gegenhalter GN 867.1 wurden für die Kraftspanner GN 864 konzipiert.

Gegenhalter für zwei Druckschrauben (Form Z) werden vorzugsweise für das verdrehsichere Spannen von Blechteilen eingesetzt. Hierzu eignen sich besonders Kugelspannschrauben GN 605.

Gegenhalter sind aus einem Stück (b = 32) oder aus zwei zusammengesetzten Teilen (b = 42...62) hergestellt.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Kugelspannschrauben GN 605 → Seite 1052

Bestellbeispiel

1	b
2	d ₁
3	Form
4	Oberfläche

GN867.1-42-M10-Z-NC

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

