



1.1

1.2

1.3

1.4

1

2

d ₁	Länge l				d ₂	e	h	m
M 5*	37	-	-	-	14	-	10	4,7
M 6	32	42	52	-	12	2,2	7	5,2
M 8	38	48	63	83	16	3	9	6,8
M 10	44	54	64	84	20	3,6	11	8,4
M 12	55	65	85	105	25	4,5	13	10,8

* Bei Andrückschraube M5 sind Zapfen und Druckstück nicht gehärtet und nicht demontierbar.

Ausführung

- Schraube DIN 6332 → Seite 1065
Stahl
- Druckzapfen gehärtet (Form SK)
- brüniert
- Druckstück DIN 6311 → Seite 1066
Stahl
einsatzgehärtet
- Sechskantmuttern ISO 4032 / DIN 934
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Hinweis

Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine lösbare Verbindung zwischen Schraube und Druckstück erzielt.

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Halter für Andrückschrauben GN 801
(für Schnellspanner mit offenem Spannarm) → Seite 815

2.1

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 802-M8-48

1 d₁

2 Länge l

