



Form

- A** ohne Schraube / Buchse
- B** mit Gewindebuchse



d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	sw	t ₁	t ₂	t ₃ min.
11*	M 4	5,5	8,2	6,5	-	-	1	4	-
12	M 5	7	9,3	8	11	10	1,5	5,3	6
15	M 6	8,5	11,5	10	14	12	2	6	7
19	M 8	11	15	13	18	16	2	7,5	8,5
24	M 10	13	20	16	23,5	21	2,2	9,2	10
26	M 12	16	22	19	26	22	2,5	10,5	12

* Anschlagpuffer d₁ = 11 ist nur in Form A (ohne Schraube / Buchse) lieferbar.

Ausführung

- Gummi (CR)
 - 85±5 Shore A
 - schwarz
- Gewindebuchse
 - Stahl
 - verzinkt, blau passiviert
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Anschlagpuffer GN 806 können, mit Sechskantschrauben ISO 4017 (DIN 933) oder Gewindestiften (Form B) kombiniert, als Druckschrauben mit elastischer Spannfläche oder als elastische Anschlagsschrauben eingesetzt werden.

Ein typischer Einsatzfall ist ihre Verwendung bei Kniehebel-Schnellspannern (Produktgruppe 2.4).

siehe auch...

- Anschlagpuffer GN 352 / GN 452 → Seite 1531
- Anschlagpuffer GN 353 / GN 453 → Seite 1526 / 1527

Bestellbeispiel

GN 806-24-B

1 d₁

2 Form

