Klemmelemente

Aluminium, für Verstellspindeln

Ganter Norm®

Form **H**



Form **S**

3 Form

H Klemmschraube mit verstellbarem Hebel

S Klemmschraube mit Innensechskant



1 d_1	2 d_2 H7			d_3	b	m	l_1	l_2 max. Form H	l_3 max. Form S
40	B 8	B 10	-	4,3	16	28	30	50	27
50	B 8	B 10	B 12	5,3	16	36	30	56	32
60	B 10	B 12	-	5,3	16	44	30	61	36

Ausführung

4

Klemmelement
Aluminium
eloxiert, schwarz **ELS**

Klemmkeil
Messing

Verstellbare Klemmhebel bei Form H
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
  schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- mit Verstellschraube
  Edelstahl 1.4305

Klemmschraube bei Form S
Edelstahl 1.4305

RoHS

Zubehör	Seite
GN 711.1 Bezugspfeile (selbstklebend)	QVX

Klemmelemente GN 826 werden in der Regel in Verbindung mit Drehknöpfen und kleineren Handrädern eingesetzt.
Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können damit Spindeln feinfühlig geklemmt werden. Über den Klemmkeil wird die Spindel schwergängig gemacht, z.B. um ein Verstellen durch Vibrationen zu vermeiden, oder nach dem Verstellvorgang gesichert.
Außerdem kann dieses Klemmelement zur Lagerung der Spindel verwendet werden.
Das Klemmelement kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels bzw. der Klemmschraube wahlweise links oder rechts ist.
Unter GN 711.1 werden Bezugspfeile angeboten, die am Umfang des Klemmelementes angebracht werden können.

Technische Informationen	Seite
ISO-Passungen	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 826-40-B10-H-ELS

1	d_1
2	d_2
3	Form
4	Oberfläche