


Anbaubeispiele




MISALI

**2 Form**

**E** für eine Druckschraube  
**Z** für zwei Druckschrauben



Form E



Form Z

**1**

für Kraftspanner Größe	s	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>HS HS</sup>	d <sub>3</sub>	h	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	m <sub>4</sub>
20	32	M 8	7	M 5	10	98,5	15	30	8	34	53	22	17
32	42	M 10	9	M 6	14	140	19	40	8,5	51	74,4	30	23
40	52	M 12	11	M 8	16	168	22	50	12,5	62	88,5	37	30
50	62	M 12	13	M 10	18	192,5	22	60	12,5	71,5	102	44	40

**Ausführung**

- Stahl C45 chemisch vernickelt
- Zylinderschrauben DIN 912, Zentrierbuchsen Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

**3**

**Hinweis**

Die Gegenhalter GN 869.1 wurden für die Kraftspanner GN 865 konzipiert.

Gegenhalter für zwei Druckschrauben (Form Z) werden vorzugsweise für das verdrehsichere Spannen von Blechteilen eingesetzt. Hierzu eignen sich besonders Kugelspannschrauben GN 605.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Kugelspannschrauben GN 605 → Seite 1052

Bestellbeispiel

**GN869.1-52-E-NC**

1	s
2	Form
3	Oberfläche